

V 1311 C Гидравлические пресс-клещи для опрессовки



Преимущества

Быстрая и автоматическая подача дорнов и обжимных матриц

Вилкообразная головка для того, чтобы при опрессовке длинных кабелей с промежуточными соединителями обжимная головка могла легко подводиться и убираться

Области применения

Гидравлические пресс-клещи для опрессовки кабельных наконечников 10–400 мм²

Система 1311 для опрессовки медных соединителей, сеч. 10-400 мм²

Характеристики

Обжимной профиль: шестиугольный

Усилие опрессования: 130 кН (13 т)

Конструкция

Обжимные матрицы и матрицедержатели заказываются отдельно

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

V 1311 C Гидравлические пресс-клещи для опрессовки

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	Держатель матриц внутри	Держатель матриц снаружи	Вес, кг	Длина, мм
61795920	V 1311 C	10 - 400	V 1330	V 1330	6,4	620

Last Update (22.06.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16