

AC25 + AC100 Прибор для обжима наконечников



Преимущества

Экономичный и удобный обжим благодаря специальной матрице, которая позволяет обжимать наконечники как фронтально, так и с торца

Области применения

Пневматические ручные пресс-клещи

Специально для электромонтажа распределительных шкафов и в трудно доступных местах

Стандарты / Сертификаты соответствия

Обжим по DIN 46228, ч. 1 и по EN 50027

Конструкция

AC 25

Изолированные/неизолированные наконечники для жил: 0,25–2,5 мм² (AWG 24-14)

Двойные TWIN наконечники для жил: 2x0,5 – 2x1,5 (AWG 2x24 – 2x16)

AC 100

Изолированные/неизолированные наконечники для жил: 4,0–10 мм² (AWG 12-8)

Technical Data

Внимание:

Давление воздуха: 4–6 бар

Общее:

Обжимной профиль: трапециевидный

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

АС25 + АС100 Прибор для обжима наконечников

| Артикул | Обозначение | Для сеч. мм ² | Обжимной профиль | Вес, кг | Длина, мм |
|----------|---------------|--------------------------|------------------|---------|-----------|
| 61801330 | АС 25 | 0.25 - 2.5 | Трапеция | 0,46 | 200 |
| 61801350 | АС 100 | 4 - 10 | Трапеция | 0,43 | 200 |

Last Update (22.06.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16