

Вставки для обжимного станка UP 35

Вставки для пневматической машины для обжима наконечников UP 35, для различных типов наконечников, включая плоские штыревые наконечники, кабельные наконечники и наконечники для жил



Преимущества

Быстрая и легкая замена

Области применения

Вставки для обжимного станка UP 35 (арт. 11148003)

Для обжимных матриц серии WZ используйте адаптер UP 35: арт. 61743951

Характеристики

Воронёные

Примечание

По запросу: другие вставки

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001282

Описание класса ETIM 6.0: Использование для обжимного инструмента, кабельных наконечников/соединителей, наконечников для жил, присоединения экрана

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Вставки для обжимного станка UP 35

Артикул	Обозначение	Подходит для	Диапазон опрессовки, сеч. мм ²	Обжимной профиль	Штук/ед. упаковки
Наконечники для жил					
61743941	WZ / Set AE 21	наконечники для жил, изолированные + неизолированные	0.14 - 10.0	Трапеция	1
61743942	WZ / AE 51	наконечники для жил, изолированные + неизолированные	10,0-25,0	Близок к трапецевидной	1
61743943	WZ / Set AE 5	наконечники для жил, изолированные + неизолированные	25.0-35.0	Близок к трапецевидной	1
61743944	WZ / Set AE 61	наконечники для жил, изолированные + неизолированные	35,0-50,0	Близок к трапецевидной	1
Кабельные наконечники					
61743934	WZ /Set 440	изолированный кабельный наконечник	0,1-2,5	Овальный	1
61743933	WZ / Set 441	изолированный кабельный наконечник	0,5-6,0	Овальный	1
61743948	WZ / Set 44	изолированный кабельный наконечник	0,5-6,0	Овальный	1
Кабельные наконечники					
61743935	WZ / Set 66 (D)	неизолированный кабельный наконечник	0.1 - 6.0	дорн	1
61743936	WZ / Set 66 (W)	неизолированный кабельный наконечник	0,25-6	W-опрессовка	1
61743939	WZ / Set RKS 2	трубчатый кабельный наконечник	4,0-10,0	W-опрессовка	1
61743937	WZ / Set RKS 3/10 mm ²	трубчатый кабельный наконечник	10	W-опрессовка	1
61743938	WZ / Set RKS 3-16 mm ²	трубчатый кабельный наконечник	16	W-опрессовка	1
Плоские штекерные наконечники					
61743945	WZ / Set F2,8	неизолированный штыревой наконечник 2.8	0.1 - 1.0	овальный	1
61743946	WZ / Set F4,8	неизолированный штыревой наконечник 4.8	0,5-2,5	овальный	1
61743947	WZ / Set F 6,3	неизолированный плоский штекерный соединитель 6,3	0,5-6,0	овальный	-
61743949	Обжимные матрицы WZ для UP 35- набор FAHN	неизолированный плоский штекерный соединитель 6,3	0,5-2,5	овальный	1

Last Update (22.09.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16