

## H05V-K

На базе Европейских стандартов EN/VDE и Российских ГОСТов

Силовой кабель и кабель управления, H05V-K, оболочка из ПВХ, 300/500 В, для проводки устройств и распределительных шкафов, не распространяющий горение, класс 5 / жилы из тонкой проволоки, для фиксированной установки, в коробке / на шпуре



### Преимущества

Строгое соответствие международным стандартам и стандартам ЕАЭС - универсальность применения, расширенный температурный диапазон

### Области применения

Для прокладки в стальных трубах, каналах, строительных конструкций, лотках  
 Внутренняя разводка в приборах  
 Для разводки в распределительных шкафах

### Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Сертификаты ТР ТС 04/2011, ТР ЕАЭС 037/2016  
 На основе стандарта EN 50525-2-31

### Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228  
 Изоляция жил из ПВХ- пластиката

### Technical Data

Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	В соотв. с EN 50565-1 4 наружных диаметра

Last Update (22.12.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## H05V-K

Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	2000 V
Допустимая токовая нагрузка:	VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: -60 °C до +80 °C Подвижное применение: от -20 °C до +70 °C

### Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

\*при технически правильном применении, \*\*при осторожном изгибе; «D» = наружный диаметр

## H05V-K

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес, кг/км
3120000355	зеленый/желтый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000356	чёрный	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000357	Голубой	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000358	коричневый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000359	красный	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000360	Белый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000361	серый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000362	фиолетовый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000363	розовый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000364	оранжевый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000365	желтый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000366	зеленый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000367	темно-синий	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000368	ультрамариновый	0.5	2.1 - 2.5	100	9,2
3120000369	зеленый/желтый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000370	чёрный	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000371	Голубой	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000372	коричневый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000373	красный	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000374	Белый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000375	серый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000376	фиолетовый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000377	розовый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000378	оранжевый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000379	желтый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000380	зеленый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000381	темно-синий	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000382	ультрамариновый	0.75	2.2 - 2.7	100	11,8
3120000383	зеленый/желтый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000384	чёрный	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000385	Голубой	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000386	коричневый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000387	красный	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000388	Белый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000389	серый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2

Last Update (22.12.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

**НО5V-K**

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес, кг/км
3120000390	фиолетовый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000391	розовый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000392	оранжевый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000393	желтый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000394	зеленый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000395	темно-синий	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2
3120000396	ультрамариновый	1.0	2.4 - 2.8	100	14,2

Last Update (22.12.2022)

©2022 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

## H05V-K

