

H07V-K

На базе Европейских стандартов EN/VDE и Российских ГОСТов

Силовой кабель и кабель управления, H07V-K, оболочка из ПВХ, 450/750 В, для проводки устройств и распределительных шкафов, не распространяющий горение, класс 5 / жилы из тонкой проволоки, для фиксированной установки, в коробке / на шпуре



Преимущества

Строгое соответствие международным стандартам и стандартам ЕАЭС - универсальность применения, расширенный температурный диапазон

Области применения

Внутренняя разводка в приборах

Для разводки в распределительных шкафах

Для прокладки в стальных трубах, каналах, строительных конструкций, лотках

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта EN 50525-2-31

Сертификаты TP TC 04/2011, TP ЕАЭС 037/2016

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: на основе ПВХ

Technical Data

Конструкция жилы:

из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба:

В соотв. с EN 50565-1
4 x НД

Last Update (23.12.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

H07V-K

Номинальное напряжение:	U_0/U : 450/750 В
Испытательное напряжение:	2500 В
Допустимая токовая нагрузка:	VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: -60 °С до +80 °С Подвижное применение: от -20 °С до +70 °С

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

*при технически правильном применении, **при осторожном изгибе; «D» = наружный диаметр

H07V-K

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
3120000397	зеленый/желтый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000398	чёрный	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000399	Голубой	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000400	коричневый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000401	красный	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000402	Белый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000403	серый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000404	фиолетовый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000405	розовый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000406	оранжевый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000407	желтый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000408	зеленый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000409	темно-синий	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000410	ультрамариновый	1.5	2.8 - 3.4	100	-	20,4
3120000411	зеленый/желтый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000412	чёрный	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000413	Голубой	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000414	коричневый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000415	красный	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000416	Белый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000417	серый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000418	фиолетовый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000419	розовый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000420	оранжевый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000421	желтый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000422	зеленый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000423	темно-синий	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000424	ультрамариновый	2.5	3.4 - 4.1	100	-	31,6
3120000425	зеленый/желтый	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000426	чёрный	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000427	Голубой	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000428	коричневый	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000429	красный	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000430	Белый	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000431	серый	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48

Last Update (23.12.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

H07V-K

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
3120000432	фиолетовый	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000433	розовый	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000434	оранжевый	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000435	желтый	4.0	3.9 - 4.8	100	-	48
3120000436	зеленый	4.0	3.9 - 4.8	100	38,4	48
3120000437	темно-синий	4.0	3.9 - 4.8	100	38,4	48
3120000438	ультрамариновый	4.0	3.9 - 4.8	100	38,4	48
3120000439	зеленый/желтый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000440	чёрный	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000441	Голубой	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000442	коричневый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000443	красный	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000444	Белый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000445	серый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000446	фиолетовый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000447	розовый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000448	оранжевый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000449	желтый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000450	зеленый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000451	темно-синий	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000452	ультрамариновый	6.0	4.4 - 5.3	100	57,6	63,7
3120000453	зеленый/желтый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000454	чёрный	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000455	Голубой	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000456	коричневый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000457	красный	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000458	Белый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000459	серый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000460	фиолетовый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000461	розовый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000462	оранжевый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000463	желтый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000464	зеленый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000465	темно-синий	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2
3120000466	ультрамариновый	10.0	5.7 - 6.8	100	96	109,2

Last Update (23.12.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16