

## DYMO® Ярлыки в лентах D1

DYMO® ID1 - промышленная лента D1 - комбинация ленты и термоусаживаемой трубки для переносного принтера Dymo®



### Преимущества

Для многостороннего применения

### Характеристики

Без галогена

### Technical Data

Температурный диапазон:

от -30 до +120 °C

### Note

DYMO® – зарегистрированная торговая марка Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Company

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**ДУМО® Ярлыки в лентах D1**

Артикул	Ширина (мм)	Длина в (мм)	Цвет ленты	Кол-во полосок
61811500	6	7	прозрачный	1
61811530	6	7	белый	1
61811580	6	7	желтый	1
61811600	9	7	прозрачный	1
61811630	9	7	белый	1
61811640	9	7	белый	1
61811650	9	7	белый	1
61811660	9	7	голубой	1
61811680	9	7	желтый	1
61800160	12	7	прозрачный	1
61800170	12	7	прозрачный	1
61800180	12	7	прозрачный	1
61800190	12	7	белый	1
61800200	12	7	белый	1
61800210	12	7	белый	1
61800220	12	7	голубой	1
61800230	12	7	красный	1
61800231	12	7	желтый	1
61800232	12	7	зеленый	1
61808850	19	7	прозрачный	1
61808880	19	7	белый	1
61808890	19	7	белый	1
61808900	19	7	белый	1
61808910	19	7	голубой	1
61808930	19	7	желтый	1
61808940	19	7	зеленый	1
61808950	19	7	прозрачный	1
61808960	19	7	чёрный	1
61808965	24	7	чёрный	1

Last Update (14.08.2023)

©2023 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16