

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M8-RJ45

Патчкорд M8/RJ45 для промышленного Ethernet

Промышленный патч-корд Ethernet, EtherCat, кат. 5е, штыревой контакт M8 на штыревой разъем RJ45, полиуретановый, для применения в буксируемых кабельных цепях

Информация

Для применения в буксируемых кабельных цепях

Дополнительные варианты на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу.



EtherLINE®



Водонепроницаемые



ЭМС



Для буксируемых кабельных цепей



Время на монтаж



Механическая стойкость



Без галогенов



Машиностроение, промышленное оборудование



Automation/Fältinstallation

Преимущества

Технология разъемного соединения позволяет быстро менять компоненты

Last Update (17.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M8-RJ45

Для прямого соединения двух электрических компонентов

Области применения

Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/IP
Подходит для применения в промышленной среде
Для прокладки внутри помещений
Для особо гибкого применения

Характеристики

Соответствуют требованиям Cat. 5e, а также класса D
2-х парные: 10/100 Мбит/с для промышленного Ethernet

Конструкция

Многопроволочный провод, 2x2x AWG26/19
Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
Наружная оболочка из полиуретана
Цвет: зеленый (аналогичен RAL 6018)
Конфекционированные патч-кабели с штекером M8 и RJ45

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Class-Description: промышленный патч-корд (витая пара)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002599 Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель, медный, промышленный
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 16 x D Неподвижное применение: 4 x D
Класс защиты:	M8 - IP67 RJ45 - IP20
Температурный диапазон:	Во время монтажа: от -30 °C до +50 °C Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

По запросам - другие длины или типы штекеров.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M8-RJ45

Артикул	Обозначение	Длина, м	Вес меди, кг/1000 шт.
Прямой штекер M8 на прямой штекер RJ45			
2171757	-	0,5	-
2171758	-	1	-
2171759	-	2	-
2171760	-	3	-
2171761	-	5	-
2171762	-	10	-
2171763	-	20	-

Last Update (17.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16