

SILVYN® KF-M



Преимущества

Фланец можно использовать и без отверстия
Тип резьбы независимые решения

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® RILL PA6/RILL PA12
SILVYN® KLICK-GM/GPZ-M
SILVYN® KLICK 90° метрический
Адаптер для всех метрических резьбовых соединений

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Фланец
метрическая внутренняя резьба

Technical Data

Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	РА (полиамид), без галогенов
Класс защиты:	IP 67
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® KF-M

Артикул	Обозначение	Общая длина, мм	Ширина фланца, мм	Внутренний Ø
SILVYN® KLICK-KF-M (соединительный фланец) серый				
56001000	25 x 1,5	32	4.5	15,6
56001010	32 x 1,5	46	5	19,1
56001020	40 x 1,5	55	5	18,6
56001030	50 x 1,5	64	5	20
56001040	63 x 1,5	70	5.5	20

Last Update (29.03.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16