

## SILVYN® KLICK- 90° фланец



### Преимущества

Фланец можно использовать и без отверстия  
Быстрый монтаж  
Простой демонтаж  
Стойкие к растягивающим усилиям  
Высокая герметизация

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

90° угловой фланец  
Основной корпус с уплотнением  
Верхняя часть с защёлкой

### Примечание

Для вращающихся применений необходимо удалить уплотнение из верхней части, смонтировать верхнюю часть

### Technical Data

Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA (полиамид), без галогенов
Класс защиты:	IP 67
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

### Note

Last Update (22.06.2019)  
©2019 Lapp Group - Technical changes reserved  
Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)  
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16

## **SILVYN® KCLICK- 90° фланец**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® KLIКK- 90 ° фланец**

Артикул	Обозначение	Общая длина, мм	Ширина фланца, мм	Внутренний Ø
SILVYN® KLIКK-WF (угловой фланец) серый				
56001500	42,5	104	85	38
56001510	54,5	121	86	50
SILVYN® KLIКK-WF (угловой фланец) черный				
56001505	42,5	104	85	38
56001515	54,5	121	86	50

Last Update (22.06.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16