

EPIC® POWERLOCK винтовые контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Винтовые контакты EPIC® POWERLOCK 400 А сечением от 50 мм² до 120 мм²

Информация

Винтовое соединение, макс. 400 А

Не соединять с обжимными типами (660 А)



Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIC® POWERLOCK Винтовые контакты

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Количество
44420241	POWERLOCK SP M12	Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A1	1
Гнездо — для типа A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A6	1
Штекер — для типа F6 S				
44420232	POWERLOCK SS 120	120 мм ²	Для типа F6	1
44420237	POWERLOCK QS 120	120 мм ²	Для типа D6	1

Last Update (23.07.2019)

©2019 Larrp Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK винтовые контакты

