

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. для пайки на печатных платах

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

EPIC® Einsätze 17-сторонний для печатных плат

Информация

С контактами для пайки на печатных платах

Только для корпусов типов A1, B1, B2



Различные разрешение на эксплуатацию



Износостойкие



Время на монтаж



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Изоляторы с контактными штифтами на соединительной стороне для пайки на печатных платах. Идеальны в комбинации с M23 корпусами типов B1/B2

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техника измерения, управления и регулирования

Приборостроение

Last Update (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. для пайки на печатных платах**Technical Data**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	
Номинальное напряжение, В:	согласно стандарта IEC 61984: 50 В
Номинальное импульсное напряжение:	0,8 кВ
Номинальный ток, А:	7 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	17
Допустимые сечения жил кабеля:	Штифты Ø 1,0 мм для пайки на печатных платах. Длина штифта от задней кромки корпуса В1/В2: 4,0 мм
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Note

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. для пайки на печатных платах

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
Изоляторы 17-контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
44420160	Р-часть	+ штыревые контакты, для печатных плат	17	17	5
44420161	Р-часть	+ гнездовые контакты, для печатных плат	17	17	5
Изоляторы 17-контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
44420162	Е-часть	+ штыревые контакты, для печатных плат	17	17	5
44420163	Е-часть	+ гнездовые контакты, для печатных плат	17	17	5

Last Update (22.06.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. для пайки на печатных платах

