


EPIC® H-A 48 SGRL

Прочные корпуса для 3-х изоляторов

The base housing with 2 cable entries and 2 double levers can accommodate 3 inserts and be used, for example, in control systems.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 48



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Три различных изолятора, подходящих для H-A 16, могут быть смонтированы в этом корпусе. Высокая универсальность.

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления

Характеристики

Корпус фиксированный
2 поперечные скобы
2 ввода для кабеля

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Last Update (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 SGRL

Классификация ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде)
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 48 SGRL

Артикул	Обозначение	M
H-A корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, поперечная скоба)		
19639600	H-A 48 SGRL M40	40

Last Update (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16