

## EPIC® H-B 10 TGB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Универсальный корпус из металла предназначен для систем освещения и акустических систем. Он имеет две поперечных скобы и прямой кабельный ввод.

### Информация

Рёбристая поверхность для удобного вытаскивания штекера  
 Для соединения с аналогом со встроенной крышкой  
 Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Automation/Fältinstallation

### Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения  
 Две двойные скобы для повышенной безопасности

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
 Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий  
 Переработка пластмасс

Last Update (28.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 TGB

### Характеристики

Корпус низкий, верхняя часть штекера  
2 поперечные скобы  
Ввод кабеля прямо  
Типы с / без промежуточного штуцера

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 10 TGB**

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля, поперечные скобы)					
10041000	H-B 10 TGB 16	-	16	да	10
19041000	H-B 10 TGB M20	20	-	-	10
79055700	H-B 10 TGB M25	25	-	-	10

Last Update (28.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16