

## EPIC® H-B 24 TBF-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Универсальный корпус из металла с продольной скобой и прямым кабельным вводом идеально подходит для использования в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

### Информация

Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий  
Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Automation/Fältinstallation

### Преимущества

Прочное крепление 4 винтами

Прилитые промежуточные штуцеры для простого монтажа кабельного ввода

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

## EPIC® H-B 24 TBF-LB

### Характеристики

Корпус подвижный, низкий  
1 продольная скоба  
Ввод кабеля прямо  
Типы с / без промежуточного штуцера

### Technical Data

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5:   | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей                        |
| Классификация ETIM 6:   | Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437<br>Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя                 |
| Материал:               | Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый<br>Скоба: оцинкованная сталь<br>Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Класс защиты:           | IP 65 (в закрытом виде)<br>NEMA 250, UL50E: 12 (заблокированный)   |
| VDE-испытания:          | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437<br>UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770                         |
| Температурный диапазон: | от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C   |

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 24 TBF-LB**

| Артикул   | Обозначение       | M  | PG | Промежуточный штуцер | Штук/ед. упаковки |
|---|-------------------|----|----|----------------------|-------------------|
| H-B корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба) |                   |    |    |                      |                   |
| 10127900  | H-B 24 TBF-LB 21  | -  | 21 | да                   | 5                 |
| 10117900  | H-B 24 TBF-LB 29  | -  | 29 | да                   | 5                 |
| 19127900  | H-B 24 TBF-LB M25 | 25 | -  | -                    | 5                 |
| 19117900  | H-B 24 TBF-LB M32 | 32 | -  | -                    | 5                 |

Last Update (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16