


Модуль EPIC® MC: HC1+заземление

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Многоамперный модуль с винтовым соединением и усиленным защитным заземлением предназначен для использования в печатных машинах и системах управления.

Информация

Высокомощный модуль, с винтовым соединением и усиленным заземляющим контактом
Рычаг для быстрого удаления модуля



Ветроэнергетика



Машиностроение, промышленное оборудование



Automation/Fältinstallation

Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Винтовой зажим для кабеля сечением до 25 мм² для упрощенной сборки без использования специальных инструментов

Отдельный защитный проводник для большей безопасности

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Печатные машины

Техника управления

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель
(промышленный соединитель)

Last Update (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Модуль EPIC® MC: HC1+заземление

Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	IEC: 1000 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальный ток, А:	82 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	1 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 10-25 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	15
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №.A870 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Модуль ERIC® MS: NS1+заземление

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: сильноточный, 1 штыревой контакт + PE					
10344600	MCS-NC 1+PE	Штыревой контакт	1 + PE	2	5
10345600	MCB-NC 1+PE	Гнездо	1 + PE	2	5

Last Update (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16