

PLG - HSB Термоусаживаемые трубки в боксе

Термоусадочный пластиковый шланг в практичном боксе, оптимальное решение для малых предприятий.



Не поддерживают горение



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Удобное количество для малого потребления

Эффективная электрическая изоляция благодаря гибкости трубок, быстрому термоусаживанию и тугоплавкости

В компактных удобных для хранения боксах

Не поддерживают горение

Области применения

Изоляция, защита и связка кабелей в пучки

Характеристики

Устойчивость к УФ-лучам испытана в соответствии с AST 154

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
Примечание:	Высокая стойкость к воздействию химических веществ Одностенное/тонкостенное исполнение
Информация:	Коэффициент термоусадки: 2:1 Изменение длины при термоусадке: макс. ±10 %
Поставляемые цвета:	Черный (стойкий к УФ-излучению) Прозрачный - без галогенов
Материал:	Сшитый полиолефин
Температурный диапазон:	от -55 до +125 °C Температура термоусадки: +110 °C

Last Update (15.10.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

PLG - HSB Термоусаживаемые трубки в боксе

Note

По запросам - другие цвета.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

PLG - HSB Термоусаживаемые трубки в боксе

Артикул	Обозначение	Внутренний Ø перед термоусадкой, мм	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Содержимое (м)	Количество
Чёрный						
61752220	HSB 46-0	1,2	0.6 - 1.2	0,4	12	1
61752230	HSB 63-0	1,6	0.8 - 1.6	0,4	12	1
61752240	HSB 93-0	2,4	1.2 - 2.4	0,5	11,5	1
61752250	HSB 125-0	3,2	1.6 - 3.2	0,5	11,5	1
61752260	HSB 187-0	4,7	2.4 - 4.7	0,5	9,5	1
61752270	HSB 250-0	6,4	3.2 - 6.4	0,6	7,5	1
61752280	HSB 375-0	9,5	4.8 - 9.5	0,6	6,5	1
61752290	HSB 500-0	12,7	6.4 - 12.7	0,7	6	1
61752300	HSB 750-0	19,1	9.5 - 19.1	0,7	5	1
61752310	HSB 1000-0	25,4	12.7 - 25.4	0,8	3,3	1
прозрачный						
61752830	HSB 46-C	1,2	0.6 - 1.2	0,4	12	1
61752840	HSB 63-C	1,6	0.8 - 1.6	0,4	12	1
61752850	HSB 93-C	2,4	1.2 - 2.4	0,5	11,5	1
61752860	HSB 125-C	3,2	1.6 - 3.2	0,5	11,5	1
61752870	HSB 187-C	4,7	2.4 - 4.7	0,5	9,5	1
61752880	HSB 250-C	6,4	3.2 - 6.4	0,6	7,5	1
61752890	HSB 375-C	9,5	4.8 - 9.5	0,6	6,5	1
61752900	HSB 500-C	12,7	6.4 - 12.7	0,7	6	1
61752910	HSB 750-C	19,1	9.5 - 19.1	0,7	5	1
61752920	HSB 1000-C	25,4	12.7 - 25.4	0,8	3,3	1

Last Update (15.10.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16