

KNIPEX Alligator® переставные клещи

KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки

Информация

Удобный доступ к изделию за счет компактности конструкции



Преимущества

Фиксация на трубах и гайках: инструмент не соскальзывает с изделия и позволяет тратить меньше усилий во время работы
Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

Инструмент нечувствителен к загрязнениям благодаря надежной конструкции и поэтому отлично подходит для выполнения работ вне помещений

Характеристики

9 ступеней с фиксацией
Высокая износостойкость рабочих поверхностей губок

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000164 Описание класса ETIM 5.0: Переставные клещи
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000164 Описание класса ETIM 6.0: Переставные клещи
Сертификаты соответствия:	Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока Продукт проверен VDE
Материал:	Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КНИРЕХ Alligator® переставные клещи

Артикул	Обозначение	Ширина зажима, мм	Расстояние между щечками, мм	Вес, кг	Длина (мм)
62120505	Переставные клещи WPZI 25	50	46	0,374	250

Last Update (18.07.2023)

©2023 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16