

КНИРЕХ плоскокруглогубцы

КНИРЕХ изолированные пассатижи для захвата и обрезки

Информация

С режущей кромкой



Преимущества

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

Инструмент для точного захвата

Характеристики

Острые, плоско-круглые щечки, поверхности захвата с зубцами, с режущими кромками

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000833

Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000833

Описание класса ETIM 6.0: Плоскогубцы

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КНИРЕХ плоскокруглогубцы

Артикул	Обозначение	Провод средней твердости, мм	Твердый провод, мм	Вес, кг	Длина (мм)
Плоскокруглогубцы с режущей кромкой					
62120503	Плоскокруглогубцы FRZI 16	2,5	1,6	0,144	160

Last Update (24.07.2023)

©2023 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16