

## KNIPEX усиленные пассатижи

KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки

### Информация

Снижение требуемого усилия на 35 % по сравнению с обычными пассатижами



### Преимущества

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек  
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

### Области применения

With gripping zones for versatile use  
Режущие кромки для мягкого и твердого провода, фортепианных струн и толстых кабелей

### Характеристики

Удлиненные режущие кромки для толстых кабелей

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000836

Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000836

Описание класса ETIM 6.0: Пассатижи

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## КНИРЕХ усиленные пассатижи

Артикул	Обозначение	Твердый провод, мм	Фортепианная струна, мм	Диаметр кабеля, мм	Вес, кг	Длина (мм)
62120504	Усиленные пассатижи KKZI 20	2,8	2,2	13	0,343	200

Last Update (06.07.2023)

©2023 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16