

КНИРЕХ кабельные кусачки

КНИРЕХ — ножницы для кабеля с наружным диаметром до 20 мм
щадящая для пользователя эргономичная конструкция
сделано в Германии

Информация

Незначительные затраты усилий благодаря оптимальной передаче сил и улучшенной геометрии режущих кромок



Преимущества

Специальная конструкция с двумя лезвиями позволяет разделить резку на предварительное и окончательное разрезание

Для лёгкой аккуратной резки даже одной рукой

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек

Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

Предназначены для резки медного и алюминиевого кабеля

Характеристики

Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142

Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, хромированная

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Last Update (22.09.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

КНИРЕХ кабельные кусачки

Артикул	Обозначение	Диаметр кабеля, мм	Вес, кг	Длина, мм
62120523	Кабельные ножницы KASI 20	20	0,34	200

Last Update (22.09.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16