

## КНИРЕХ кабельные кусачки

КНИРЕХ — ножницы для кабеля с наружным диаметром до 20 мм  
щадящая для пользователя эргономичная конструкция  
сделано в Германии

### Информация

Незначительные затраты усилий благодаря оптимальной передаче сил и улучшенной геометрии режущих кромок



### Преимущества

Специальная конструкция с двумя лезвиями позволяет разделить резку на предварительное и окончательное разрезание  
Для лёгкой аккуратной резки даже одной рукой  
Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек  
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

### Области применения

Предназначены для резки медного и алюминиевого кабеля

### Характеристики

Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142 Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля
Сертификаты соответствия:	Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока Продукт проверен VDE
Материал:	Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, хромированная

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Last Update (24.07.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**КНИРЕХ кабельные кусачки**

Артикул	Обозначение	Диаметр кабеля, мм	Вес, кг	Длина (мм)
62120523	Кабельные ножницы KASI 20	20	0,34	200

Last Update (24.07.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16