

КНИРЕХ усиленные бокорезы

КНИРЕХ усиленные бокорезы с изолированными ручками для точной резки кабеля

Информация

Высокая мощность резки при незначительных затратах усилий



Преимущества

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

Для всех сортов проволоки, включая фортепианные струны

Характеристики

Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142

Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Ванадиевая сталь, кованные, многоступенчатая закалка в масле

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КНИРЕХ усиленные бокорезы

Артикул	Обозначение	Провод средней твердости, мм	Твердый провод, мм	Фортепианная струна, мм	Вес, кг	Длина (мм)
КНИРЕХ усиленные бокорезы						
62120522	Силовой бокорез KSSI 18	3,8	2,7	2,2	0,28	180

Last Update (15.07.2023)

©2023 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16