

## KNIPEX X-Cut® компактные бокорезы

KNIPEX X-Cut® — бокорезы с изолированными ручками для точной резки кабеля

### Информация

Less force required due to Optimum  
co-ordination of the cutting edge angle



### Преимущества

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек  
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

### Области применения

Как для толстых кабелей, так и для тонких проводов

### Характеристики

Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142 Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля
Сертификаты соответствия:	Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока Продукт проверен VDE
Материал:	Ванадиевая сталь, кованные, многоступенчатая закалка в масле

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**КНИРЕХ X-Cut® компактные бокорезы**

Артикул	Обозначение	Мягкий провод, мм	Провод средней твердости, мм	Твердый провод, мм	Фортепианная струна, мм	Диаметр кабеля, мм	Вес, кг	Длина (мм)
КНИРЕХ X-Cut® компактные бокорезы								
62120521	Компактный бокорез X-Cut®SXS1 16	4,8	3,8	2,7	2,2	12	0,175	160

Last Update (29.07.2023)

©2023 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16