

## СС зажимы простейшего крепления

Крепежный элемент шнура СС для кабелей и жил, самоклеющийся на многих поверхностях



Без галогенов



Время на монтаж

### Преимущества

Предназначены для быстрого монтажа/демонтажа без ущерба для изоляции  
Нет больше необходимости в монтажных отверстиях

### Области применения

Крепежные элементы для кабелей и проводов  
Самоклеющиеся зажимы из нейлона  
Отлично подходят для параллельной прокладки нескольких кабелей  
Подходит для кабеля диаметром до 14,5 мм

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Самозатухающие по UL 94 V2 (без клеящей ленты)

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127 Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут
Общее:	Самоклеющиеся на различные поверхности
По запросу:	По запросу: Черного цвета
Поставляемые цвета:	Натуральные цвета
Материал:	Полиамид 6.6
Температурный диапазон:	от -40 до +85 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей

Last Update (21.02.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## СС зажимы простейшего крепления

иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## СС зажимы простейшего крепления

Артикул	Обозначение	Макс. Ø пучка, мм	Размер зажима x высота, мм	Штук/ед. упаковки
61723810	СС 5	4,5	19 / 19 x 10	100
61723820	СС 11	8,5	26.0 / 26.0 x 12.0	100
61723840	СС 21	14,5	26.0 / 26.0 x 16.0	100

Last Update (21.02.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16