


SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, стальные шайбы, оцинкованные, для применения между прижимным винтом и переходником



Области применения

Для применения между нажимной гайкой и промежуточным штуцером.

Примечание

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000098 ETIM 5.0 Class-Description: шайба
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000098 Описание класса ETIM 6.0: Подкладочная шайба
Материал:	Оцинкованная сталь
Температурный диапазон:	от -60 до +200 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® U-M

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный-Ø x внутренний-Ø x толщина, мм	Наружный Ø x внутренний Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® U-M				
52100610	U-M 12	-	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	-	14.0 x 11.0	300
52100612	U-M 20	-	18.0 x 15.0	300
52100613	U-M 25	-	23.0 x 19.0	200
52100614	U-M 32	-	30.0 x 26.0	200
52100615	U-M 40	-	38.0 x 34.0	100
52100616	U-M 50	-	48.0 x 43.0	100
52100617	U-M 63	-	61.0 x 52.0	100
SKINDICHT® U-PG				
52010170	U 7	11.0 x 8.0 x 0.8	11.0 x 8.0	300
52010180	U 9	13.5 x 10.0 x 0.8	13.5 x 10.0	300
52010190	U 11	17.0 x 12.0 x 0.8	17.0 x 12.0	300
52010200	U 13,5	18.5 x 14.0 x 0.8	18.5 x 14.0	300
52010210	U 16	20.5 x 16.0 x 0.8	20.5 x 16.0	300
52010220	U 21	26.0 x 21.0 x 0.8	26.0 x 21.0	300
52010230	U 29	35.0 x 30.0 x 0.8	35.0 x 30.0	300
52010240	U 36	45.0 x 38.0 x 0.8	45.0 x 38.0	100

Last Update (07.07.2023)

©2023 Larr Group - Technical changes reserved

 Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16