

Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV

Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к воздействию кислот



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

SKINDICHT® SHV CR стойкие к маслам, пыли и воде

SKINDICHT® SHV FKM для высоких температур

SKINDICHT® SHV FKM, стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам

Области применения

Уплотнительные конусы для кабельных вводов SKINDICHT®.

Примечание

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

ETIM 5.0 Class-Description: Штыревой уплотнительный зажим

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000451

Описание класса ETIM 6.0: вставной штуцер кабеля

Поставляемые цвета:

CR: черный

FKM: красный

Материал:

CR

FKM

Температурный диапазон:

CR: от -20 °C до +80 °C

FKM: от -20 °C до +200 °C

Note

Last Update (04.08.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV

Артикул	PG-резьба/размер отверстия	Внутренний Ø, (мм)	Длина (мм)	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHV CR				
52021120	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021130	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021140	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021150	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021160	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021180	SHV13,5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021170	SHV13,5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021190	SHV 16/ 11.0	11.0	19.5	50
52021200	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021210	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52024460	SHV 21/ 16.0	16.0	19.8	50
52021220	SHV 21/ 18.0	18.0	19.8	50
52021230	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021240	SHV 29/ 22.0	22.0	24.0	25
52021250	SHV 29/ 24.0	24.0	24.0	25
52021260	SHV 29/ 26.0	26.0	24.0	25
SKINDICHT® SHV FKM				
52021259	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021146	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021261	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021262	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021263	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021271	SHV 13,5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021272	SHV 13,5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021265	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021269	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52021268	SHV 21/ 18.0	18.0	19.5	50
52021266	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021267	SHV 29/ 22.0	22.0	19.8	50

Last Update (04.08.2023)

©2023 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16