

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, уплотнительные вставки из бутадиен-нитрильного каучука для нескольких кабелей, оптимальное качество уплотнения при использовании кабелей шины AS-I, защита от растягивающих усилий



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Automation/Fältinstallation

Преимущества

Оптимальная герметизация при применении кабелей для интерфейса AS-I
 Простой ввод конфекционированных кабелей (Feldbus- и штекера RJ-45)
 Разгрузка от натяжения

Области применения

Эти уплотнения могут применяться вместо стандартных уплотнений в кабельных вводах SKINTOP®
 Распределительные электрошкафы
 Пульты управления
 Офисное применение
 Техника автоматизации

Примечание

Last Update (11.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Класс защиты IP 68 может быть достигнут, когда отверстие полностью заполнено, т.е. используются стандартные кабели для интерфейса AS-I

Конструкция

Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I

Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных кабелей для сетей со штекером RJ-45

Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных Fieldbus кабелей

Уплотнительные вставки с отверстиями и прорезями для ввода нескольких конфекционированных кабелей

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Поставляемые цвета:	Черный, RAL 9005
Материал:	NBR
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -40 до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® DIX-M АВТОМАТИОН

Артикул	Обозначение/Размер	Количество кабелей x Ø кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1 x AS-I	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2 x AS-I	50
SKINTOP® DIX-M RJ-45			
53440980	M 25	1 x 5.4	50
SKINTOP® DIX-M FIELDBUS			
53440970	M 32	1 x 6.5	50
SKINTOP® DIX-M с разрезом			
53310444	M 40	3 x 10.0	25

Last Update (11.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16