

SKINTOP® MULTI VENT

SKINTOP® MULTI, система для прокладки неуккомплектованных кабелей, высокая плотность пакетов, широкий диапазон зажима

Информация

Компактная система ввода нескольких кабелей с инновационной гелевой технологией
Воздухопроницаемый элемент компенсации давления, выполненный по мембранной технологии



Стойкий к УФ-лучам



Место для монтажа



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Без галогенов



Большой диапазон размеров резьбы



Машиностроение, промышленное оборудование



Automation/Fältinstallation

Преимущества

Широкий выбор различных обжимных инструментов 4 мм и система ввода AS-I BUS с использованием технологии эластичного геля и инновационной мембранной технологии
Легкая установка, высокая плотность набивки

Last Update (26.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI VENT

Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий
Уменьшение числа ошибок за счет четкого обозначения монтируемых кабелей с использованием четко видимого маркера в точках монтажа
Неиспользуемые отверстия остаются надежно загерметизированны

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.

Для монтажа неконфигурированных кабелей и медных шлангов

Изготовление приборов и распределительных шкафов

Техника автоматизации

Характеристики

Встроенное уплотнение для кабеля и корпуса (несъемное)

Без галогенов

Стойкость к воздействию УФ-излучения, озона и масла

Клейкий гель обеспечивает очень легкое расположение на корпусе во время сборки.

Стандарты / Сертификаты соответствия

Разрешение UL: ожидается

Конструкция

Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240 Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода
Сертификаты соответствия:	Разрешение UL: ожидается
Примечание:	Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу
Материал:	Рамка: Поликарбонат Уплотнение: Гель
Класс защиты:	IP 68
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® MULTI VENT

Артикул	Обозначение/Размер	Макс. число отверстий для ввода	Количество кабелей x диапазон крепления	Штук/ед. упаковки
52220092	SKINTOP® MULTI VENT Version 1	21	6 x 8-12 mm, 15 x 3-7 mm	1
52220093	SKINTOP® MULTI VENT Version 2	20	4 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm	1
52220094	SKINTOP® MULTI VENT Version 3	29	29 x 2-6 mm	1
52220095	SKINTOP® MULTI VENT Version 4	11	8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm	1

Last Update (26.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MULTI VENT

