

ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Офисный соединительный кабель RJ45 Cat. 6A с двойным экраном

Высококачественный патчкорд для офисного применения

Информация

с гибкой защитой от перегибов и оптимальным механизмом разблокирования



Штекер со стандартным корпусом



Без галогенов



Automation/Fältinstallation

Преимущества

Улучшенная защита от изломов на сгибах при малых радиусах изгиба

Надежная защита фиксирующей защелки

Позолоченные контакты

Высокий уровень ЭМС-защиты

Цветовые варианты для обозначения различных областей применения

Области применения

Соединительные и патч кабели для применения в структурированной проводке внутри зданий в соотв. с требованиями ISO/IEC 11801 и EN 50173 (2-й выпуск)

Используются для подключения терминального оборудования горизонтальной подсистемы в рамках «структурированных кабельных сетей»

Для всех приложений классов D–F мультимедиа (видео, данные, язык) > 10 Гб/с согл. IEEE802.3 (Cable sharing, VoIP)

Характеристики

S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги

Совместимый сверху вниз

Стандарты / Сертификаты соответствия

Без галогенов в соответствии с требованиями IEC 60754-1/2

Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2

Last Update (17.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Штекер согласно IEC 60603-7-51

Конструкция

Строение кабеля: 4x2xAWG27/7 PIMF

Изоляция жил: вспененный полиэтилен

Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок

Наружная оболочка: безгалогеновая огнестойкая композиция

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001262 Описание класса ETIM 5.0: соединительный шнур, медный (витая пара)
Минимальный радиус изгиба:	5 x D
Класс защиты:	IP20
Волновое сопротивление:	100 Ω ± 5%
Температурный диапазон:	от -20 до +60 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

По запросам - другие типы.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Артикул	Обозначение	Цвет	Длина, м
24441240	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 BK	-	0,5
24441200	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 GY	серый	0,5
24441224	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 BU	голубой	0,5
24441248	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 WH	белый	0,5
24441216	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 GN	зеленый	0,5
24441232	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 YE	желтый	0,5
24441208	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 RD	красный	0,5
24441241	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 BK	-	1
24441201	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 GY	серый	1
24441225	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 BU	голубой	1
24441249	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 WH	белый	1
24441217	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 GN	зеленый	1
24441233	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 YE	желтый	1
24441209	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 RD	красный	1
24441242	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 BK	-	1,5
24441202	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 GY	серый	1,5
24441226	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 BU	голубой	1,5
24441250	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 WH	белый	1,5
24441218	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 GN	зеленый	1,5
24441234	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 YE	желтый	1,5
24441210	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 RD	красный	1,5
24441243	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 BK	-	2
24441203	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 GY	серый	2
24441227	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 BU	голубой	2
24441251	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 WH	белый	2
24441219	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 GN	зеленый	2
24441235	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 YE	желтый	2
24441211	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 RD	красный	2
24441244	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 BK	-	3
24441204	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 GY	серый	3
24441228	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 BU	голубой	3
24441252	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 WH	белый	3
24441220	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 GN	зеленый	3
24441236	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 YE	желтый	3
24441212	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 RD	красный	3

Last Update (17.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

 Product Management www.lappkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Артикул	Обозначение	Цвет	Длина, м
24441245	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 BK	-	5
24441205	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 GY	серый	5
24441229	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 BU	голубой	5
24441253	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 WH	белый	5
24441221	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 GN	зеленый	5
24441237	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 YE	желтый	5
24441213	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 RD	красный	5
24441246	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 BK	-	7,5
24441206	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 GY	серый	7,5
24441230	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 BU	голубой	7,5
24441254	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 WH	белый	7,5
24441222	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 GN	зеленый	7,5
24441238	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 YE	желтый	7,5
24441214	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 RD	красный	7,5
24441247	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 BK	-	10
24441207	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 GY	серый	10
24441231	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 BU	голубой	10
24441255	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 WH	белый	10
24441223	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 GN	зеленый	10
24441239	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 YE	желтый	10
24441215	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 RD	красный	10

Last Update (17.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16