


## UNITRONIC® SENSOR M12Y

M12 Y штекер и 2 свободных конца

Кабель датчика/актуатора, 3-полюсный Y-образный прямой соединитель M12, Y-образный прямой штекер на 2 свободных концах жилы, A-кодировка, МДНГ полиуретан, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях



Водонепроницаемые



Для буксируемых кабельных цепей



Место для монтажа



Машиностроение, промышленное оборудование



Automation/Fältinstallation

### Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу  
Экономия места для монтажа благодаря габаритам

### Характеристики

4-конт. M12Y штекер и свободный конец проводника  
Кабели имеют маркировочные манжеты  
Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака  
Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Конструкция

3 x 0,34 мм<sup>2</sup>  
Цветовая кодировка: Коричневый, голубой, чёрный  
Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный

Last Update (26.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR M12Y

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855 Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	штекер/гнездо: -25°C до +90°C Неподвижное применение: -40°C до +80°C Подвижное применение: -25°C до +80°C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, А:	4 А

### Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

**UNITRONIC® SENSOR M12Y**

Артикул	Обозначение	Длина, м	LED	Номинальное напряжение, В	Количество
Y-штекер и 2 х свободных конца кабеля					
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	нет	250	1
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	нет	250	1
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	нет	250	1

Last Update (26.06.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16