

SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE — силиконовая лента для SILVYN® HIPROJACKET

Информация

Высокая защита от экстремального теплового воздействия



Преимущества

Термостойкие

Гибкие

При использовании SILVYN® HIPROSIL TAPE гарантирует IP67

Снижает за короткое время температуру в защитном рукаве до 30%

Области применения

Тяжелая промышленность, металлургические и литейные комбинаты, стекольная, керамическая и химическая промышленности

Производство стали

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Машиностроение

Для использования в местах, где кабели и провода подвергаются экстремально высоким температурам

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000128

Описание класса ETIM 6.0: Скотч

Поставляемые цвета:

Красный

Материал:

Смесь из силикона и резины, самовулканизирующийся, без галогенов

Температурный диапазон:

-55 °C до +260 °C постоянная темп.

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® HIPROSILTAPE

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HIPROSILTAPE			
61713040	25	25.0 x 0.5	11

Last Update (07.07.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16