

SILVYN® COMPACT NPT

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

SILVYN® COMPACT NPT — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с полированной поверхностью, обеспечивает степень защиты IP67.

Информация

Экономия места для монтажа благодаря габаритам



Механическая стойкость



Незначительный вес



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Экономия пространства монтажа

Для высоких механических нагрузок

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Стойкий к коррозии

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Машиностроение

Для применения в железнодорожном транспорте

Last Update (13.07.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT NPT

Конструкция

Соединительная резьба NPT
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Technical Data

| | |
|---------------------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга |
| Стандарты / Сертификаты соответствия: | UL 514B |
| Материал: | Корпус: латунь, покрытая никелем, Уплотнение: полиамид, О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) |
| Класс защиты: | IP 67 |
| Температурный диапазон: | от -45 до +105 °C |

Note

* Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® COMPACT NPT

| Артикул | NPT резьба | Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX | Подходит для SILVYN® HIPROJACKET. | Штук/ед. упаковки |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| SILVYN® COMPACT NPT | | | | |
| 61803832 | 1/2" | 3/8" | 13 | 10 |
| 61803833 | 1/2" | 1/2" | 16 | 10 |
| 61803834 | 3/4" | 3/4" | 22 | 5 |
| 61803835 | 1" | 1" | 25 | 5 |
| 61803836 | 1 1/4" | 1 1/4" | 35 | 2 |
| 61803837 | 1 1/2" | 1 1/2" | 38 | 2 |
| 61803838 | 2" | 2" | 51 | 2 |
| SILVYN® COMPACT 90° NPT | | | | |
| 61803839 | 1/2" | 3/8" | 13 | 10 |
| 61803840 | 1/2" | 1/2" | 16 | 10 |
| 61803841 | 3/4" | 3/4" | 22 | 5 |
| 61803842 | 1" | 1" | 25 | 5 |
| 61803843 | 1 1/4" | 1 1/4" | 35 | 2 |
| 61803844 | 1 1/2" | 1 1/2" | 38 | 2 |
| 61803845 | 2" | 2" | 51 | 2 |

Last Update (13.07.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

 Product Management www.lappkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16