

SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Высокая герметизация
Вращающиеся

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Робототехника
Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с защёлкой

SILVYN® KLICK-M

Примечание

Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA6 Без галогенов
Класс защиты:	IP 68 IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® KCLICK-M

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
SILVYN® KCLICK-M серый								
55501000	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501010	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13	50
55501020	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501030	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501040	20x1,5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501050	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501060	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501070	32x1,5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501080	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501090	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500990	63x1,5	70	88	17	49	54.5	54	10
SILVYN® KCLICK-M черный								
55501005	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501015	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13	50
55501025	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501035	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501045	20x1,5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501055	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501065	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501075	32x1,5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501085	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501095	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500995	63x1,5	70	88	17	49	54.5	54	10

Last Update (20.03.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16