

SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR — латунное зажимное кольцо для защищенного от электромагнитных помех соединения между защитным рукавом и фитингом



Надёжность

Преимущества

Обеспечивает отвод токов утечки через резьбовое соединение SILVYN® US-M/US
При температуре свыше 100 °C вместо уплотнения можно использовать нажимное кольцо

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
Соединение оптимальное по электромагнитной совместимости

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

ETIM 5.0 Class-Description: Уплотнительная вставка для резьбового соединения рукавов

Материал:

Латунь

Температурный диапазон:

от -40 до +250 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® US-MS-DR

Артикул	Номинальный размер	Размер подходящего гофрорукава	Штук/ед. упаковки
SILVYN® US-MS-DR для SILVYN® US-AS / US-EDU-AS			
61808168	10	10	50
61808169	14	14	50
61808170	17	17	50
61808180	19	19	50
61808190	21	21	50
61808200	27	27	25
61808201	36	36	25
61808202	45	45	20
61808204	56	56	10

Last Update (20.07.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16