

Контакты EPIC® M17

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Контакты EPIC® M17 для цилиндрических электрических соединителей серии M17



Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Контакты ERIC® M17

Артикул	Обозначение	Описание
Гнездовые контакты, 0,6 мм		
44423125	M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25 мм ²
44423126	M17 BCM 0,6 мм 0,06-0,34	0,06-0,34 мм ²
44423127	M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5 мм ²
Гнездовые контакты, 1 мм		
44423122	M17 BCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25 мм ²
44423123	M17 BCM 1 мм 0,34-0,5	0,34-0,5 мм ²
44423124	M17 BCM 1mm 0,5-1,0	0,5-1,0 мм ²
Гнездовые контакты, 2 мм		
44423120	M17 BCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0 мм ²
44423121	M17 BCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5 мм ²
Штыревые контакты, 0,6 мм		
44423133	M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25 мм ²
44423134	M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34	0,06-0,34 мм ²
44423135	M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5 мм ²
Штыревые контакты, 1 мм		
44423130	M17 SCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25 мм ²
44423131	M17 SCM 1mm 0,34-0,5	0,34-0,5 мм ²
44423132	M17 SCM 1mm 0,5-1,0	-
Штыревые контакты, 2 мм		
44423128	M17 SCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0 мм ²
44423129	M17 SCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5 мм ²

Last Update (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16