

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей


Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Информация

Высококачественные позолоченные контакты

Контакты с широким диапазоном фиксации

Версии только под обжим в связи с высокими механическими нагрузками в сервоприводах



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Маслостойкий



Механическая стойкость



Максимальная защита от вибраций



Стойкий к коррозии



Большой диапазон размеров резьбы



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Последнее обновление (17.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема
Гнездовые контакты, 1 мм			
74020601		1 мм гнездовой контакт с прорезью 0,14–1,0 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub), LS1 D6, A6
74200600		1 мм гнездовой контакт с прорезью 0,14–1,0 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub), LS1 D6, A6
74034501		1 мм гнездовой контакт с проволочной пружиной 0,14–1,0 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub), LS1 D6, A6
74034500		1 мм гнездовой контакт с проволочной пружиной 0,14–1,0 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub), LS1 D6, A6
Гнездовые контакты, 2 мм			
44429371		2 мм гнездовые контакты, проволочные пружины, для сеч. 0,5-2,5 мм ²	LS1 D6, A6
44429370		2 мм гнездовые контакты, проволочные пружины, для сеч. 0,5-2,5 мм ²	LS1 D6, A6
44420104		2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм ²	Для типа D6, A6
44420105		2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм ²	Для типа D6, A6
44429001		2 мм гнездо 1,0-2,5 мм ²	LS1 D6, A6

Последнее обновление (17.05.2019)

©2019 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

