

EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Крученые контакты для прямоугольных штекерных соединителей выполняются в виде гнездовых и штыревых контактов с различными размерами сечения.

Информация

Высококачественные позолоченные или посеребренные контакты



Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BE 2,5 ТОЧЁНЫЕ КОНТАКТЫ

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Кодовое число сечения	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты							
11190000	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.5	-	Ag	7,4	100
11195000	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.5	-	Ag	7,4	100
11190100	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.75 - 1	1	Ag	7,4	100
11195100	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.75 - 1	1	Ag	7,4	100
11190200	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	1.5	2	Ag	7,4	100
11195200	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	1.5	2	Ag	7,4	100
11190300	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	2.5	3	Ag	7,4	100
11195300	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	2.5	3	Ag	7,4	100
11190400	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	4	-	Ag	7,4	100
11195400	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	4	-	Ag	7,4	100
11192000	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.5	-	Au	7,4	100
11197000	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.5	-	Au	7,4	100
11192100	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.75 - 1	1	Au	7,4	100
11197100	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.75 - 1	1	Au	7,4	100
11192200	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	1.5	2	Au	7,4	100
11197200	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	1.5	2	Au	7,4	100

Last Update (09.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты

