

## EPIC® H-A 3 MAGD


Инновационные корпуса из металла и полимеров

The compact metal housing for rectangular connectors is supplied with a seal and it is suitable for control systems.

### Информация

Защитная крышка из металла с надежной скобой

Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

### Характеристики

Корпуса накладные

1 скоба

Защитная крышка из металла

Вкл. плоское уплотнение

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных

Last Update (03.02.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 MAGD

Классификация ETIM 6:	электрических соединителей ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защитная крышка из металла
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-A 3 MAGD**

Артикул	Обозначение	M	Материал	Цвет
H-A корпуса: корпус накладной, прямой ввод кабеля, с защитной крышкой (с уплотнением, для изоляторов с гнездовыми контактами)				
44429015	H-A 3 MAGD	-	-	серый

Last Update (03.02.2020)

©2020 Larrp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16