


EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Монтажная система для распределительных шкафов поставляется в комплекте или в виде отдельных компонентов (верхняя часть для кабельного штекера, нижняя часть для монтажа на DIN-рейку).

Информация

Система для прокладки в шкафах автоматики



Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов

Характеристики

Для монтажа вставок штекерных соединителей на монтажной шине по DIN EN 50022

Поставляется в наборе или как отдельные части (верхняя часть как штекер, нижняя для монтажа на шине)

Верхняя часть системы QUICK & EASY поставляется типа H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24. Подходящий размер (количество контактов) изоляторов перечислен в корпусах (H-B 6 ..H-B 24)

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002312

Описание класса ETIM 5.0: держатель вставки контактов для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002312

Описание класса ETIM 6.0: Крепление контактной вставки для промышленных электрических соединителей

Воспламеняемость:

UL94 V-0

Количество разъединений:

50

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Артикул	Обозначение	Материал	Описание	Штук/ед. упаковки
QUICK & EASY набор				
10027000	EPIC® Н-В 6 Q+E Set	Поликарбонат	В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам Н-В 6	1
10027100	EPIC® Н-В 10 Q+E Set	Поликарбонат	В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам Н-В 10	1
10027200	EPIC® Н-В 16 Q+E Set	Поликарбонат	В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам Н-В 16	1
10027300	EPIC® Н-В 24 Q+E Set	Поликарбонат	В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам Н-В 24	1
QUICK & EASY верхняя часть				
10027410	EPIC® Н-В 6 Q+E верхняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам Н-В 6	10
10027510	EPIC® Н-В 10 Q+E верхняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам Н-В 10	10
10027610	EPIC® Н-В 16 Q+E верхняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам Н-В 16	10
10027710	EPIC® Н-В 24 Q+E верхняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам Н-В 24	10
QUICK & EASY нижняя часть				
10027810	EPIC® Н-В 6-24 Q+E нижняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам Н-В 6 - 24	10

Last Update (24.07.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16