

## EPIC® SOLAR 4 F

The solar connector in 4 mm variant with double safety system is suitable for photovoltaic systems and solar trackers.

### Информация

4 мм соединительная система с двойным стопором

Для монтажа на местах



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Напряжение



Солнечная энергетика



Подходит для применения вне помещений

### Преимущества

Низкое переходное сопротивление контакта для эффективной передачи электроэнергии

Обжимное соединение для монтажа на местах

Подходят для различных кабелей ÖLFLEX® SOLAR

### Области применения

Фотогальванические системы

Кристаллические и тонкоплёночные конструкции

Трекер для солнечных батарей

Last Update (19.05.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SOLAR 4 F

### Характеристики

4 мм соединительная система с двойным стопором  
в т.ч. контакты

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение:

8 кВ

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

< 0.5 mOhm

Класс защиты:

IP 67

Тип защиты:

II

Температурный диапазон:

от -40 до +105 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® SOLAR 4 F**

| Артикул  | Обозначение   | Сечение, мм <sup>2</sup> | Диапазон зажима, мм | Номинальный ток, А |
|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|
| EPIC® SOLAR 4 F (гнездо) для монтажа на местах, с контактами |   |                          |                     |                    |
| 44428203   | EPIC® SOLAR 4 F 2,5 мм <sup>2</sup>                   | 2.5                      | 5.2 - 6.5           | 22                 |
| 44428204   | EPIC® SOLAR 4 F 4мм <sup>2</sup> ... 6мм <sup>2</sup> | 4 - 6                    | 5.2 - 7.1           | 30                 |
| EPIC®SOLAR 4 Монтажный инструмент                            |   |                          |                     |                    |
| 44428224   | EPIC®SOLAR 4 Набор монтажных инструментов             | -                        | -                   | -                  |

Last Update (19.05.2019)

©2019 Larrp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® SOLAR 4 F

