



## EPIC® STA 14 Винтовое соединение

Изоляторы STA с пружинным типом соединения

Вставка с винтовым соединением имеет мощные пружины контактов и представляет собой проверенное изделие для распределительных шкафов и систем управления.

### Информация

Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды  
Механически прочные пружинные контакты



Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам  
Изоляторы STA с пружинным типом соединения

### Области применения

Оборудование управления  
Компоновка на основе сменных модулей  
Электронная лаборатория

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 24 В AC, 60 В DC

UL: 48 В

CSA: 48 В

Номинальный ток, А:

IEC: 7,5 А

Last Update (23.11.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® STA 14 Винтовое соединение

	UL: 7,5 A CSA: 7,5 A
Степень загрязнения:	2
Переходное сопротивление:	< 3 мОм
Контакты:	Медный сплав, покрытие оловом
Количество контактов:	14
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>
Длина удаленной изоляции (мм):	5
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	-40°C до +80°C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® СТА 14 Винтовое соединение**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
СТА 14 винтовое соединение				
10491100	СТА 14 SS	Штыревой контакт	1–14	5
10493100	СТА 14 FS	Пружина	1–14	5

Last Update (23.11.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® STA 14 Винтовое соединение**

