


FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on

FLEXIMARK® — маркировочные гильзы для маркировки одножильных проводов перед или после монтажа. Крепятся на жилах с помощью фиксатора (механизм Snap-on) или надеваются на жилу.

Информация

Возможна установка после монтажа благодаря механизму Snap-On
Snap-On 2-3,5/15 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Без галогенов



Не поддерживают горение

Преимущества

Повышенная защита от царапин и механического повреждения

Надежная и гибкая защита

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Характеристики

Повышенная огнестойкость в соответствии с нормами UL 94 V0

Примечание

Подходящая маркировочная гильза для ярлыков LMB

Комплектация

Маркировочные гильзы без ярлыков

Technical Data

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248

Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248

Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Поставляемые цвета:

прозрачный

Last Update (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on

Материал:	Полиэтилен без содержания галогенов
Температурный диапазон:	от -40 до +80 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on

Артикул	Обозначение	Длина, мм	Для кабелей Ø, мм	Кол-во ярлыков в единице упаковки	Кол-во полосок
FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on					
83252650	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/10 TR	10	2 - 3.5	1000	-
83252651	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/15 TR	15	2 - 3.5	1000	-
83252695	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/23 TR	23	2 - 3.5	500	-
83252653	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2.8-5/10 TR	10	2.8 - 5	1000	-
83252654	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2.8-5/15 TR	15	2.5 - 5	1000	-
83252656	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 5-8/10 TR	10	5 - 8	500	-
83252657	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 5-8/15 TR	15	5 - 8	500	-
83252660	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 8-10/15 TR	15	8 - 10	500	-
83252696	-	23	-	-	500
83252655	-	30	-	-	500
83252658	-	30	-	-	200
83252661	-	30	-	-	200

Last Update (22.06.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16