


## GOF оптические соединительные гильзы

Аксессуары для оптического стекловолокна, муфты для штекеров типа LC, SC и ST

Переходники для соединения оптических соединителей типа ST, LC и SC Доступны различные варианты исполнения



### Характеристики

Соединительные муфты служат для соединения оптических соединительных элементов с подобными или другими типами элементов.

### Стандарты / Сертификаты соответствия

LC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-20

SC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-4

ST отвечает требованиям стандарта IEC 61754-2

Соответствует стандартам IEC, EIA/TIA

### Конструкция

Переходники из циркония

Переходники типа LC и SC зеленые (одномодовые APC), синие (одномодовые PC) и бежевые (многомодовые)

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000752

ETIM 5.0 Class-Description: соединительная гильза для оптоволокна

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000752

Описание класса ETIM 6.0: Муфта световода

Затухание:

Затухание (дБ) < 0,2

Повторяемость

1000 циклов (дБ) < 0,2

Температурный диапазон:

Эксплуатация

LC, ST, SC: от -40° до +85 °C

Влажность 95 %

Огнестойкость UL 94 V-0

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Last Update (14.08.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**ГОФ оптические соединительные гильзы**

Артикул	Обозначение
Одномодовые	
29410999	Дуплексный адаптер GOF SC Одномодовый Синий /4PC
29410989	Дуплексный адаптер GOF SC Одномодовый APC Зеленый /4PC
29430999	Дуплексный адаптер GOF LC Одномодовый APC голубой /4PC
29420999	Симплексный адаптер GOF ST(BFOC) Одномодовый /4PC
29421999	Дуплексный адаптер GOF ST-SC Одномодовый /4PC
Многомодовые	
29410199	Дуплексный адаптер GOF SC Многомодовый Бежевый /4PC
29420199	Симплексный адаптер GOF ST(BFOC) Многомодовый /4PC
29421199	Дуплексный адаптер GOF ST-SC Многомодовый /4PC

Last Update (14.08.2023)

©2023 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

**GOF оптические соединительные гильзы**