


## EPIC® H-B 24 AG-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Универсальный корпус из металла с одной продольной скобой и уплотнением в течение короткого времени способен выдерживать температуры до +125 градусов.

### Информация

Универсальный, надежный металлический корпус размером H-B 24  
 Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий  
 Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Прочное крепление 4 винтами

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

## EPIC® H-B 24 AG-LB

### Характеристики

Корпуса накладные  
1 продольная скоба  
Вкл. плоское уплотнение

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 24 AG-LB**

Артикул	Обозначение	М	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус накладной (продольная скоба)			
10102900	H-B 24 AG-LB	AG	5

Last Update (20.03.2020)

©2020 Larrp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16