


Плоские штыревые наконечники, изолированные

Изолированные панельные соединители (тип М Т и V), разрешение UL, с воронкообразной пластиковой муфтой для легкого ввода кабеля



Преимущества

Прочно спаянный штыревой наконечник обжимается в любом положении
 Лучшая удельная проводимость (незначительное сопротивление)
 Нет риска, что отдельные проволоочки загнутся и не будут обжаты

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов
 Кабельные сборки

Стандарты / Сертификаты соответствия

File Number E334111, см. Таблицу

Конструкция

Для лучшей прочности на разрыв

Для максимальной прочности и лучшей проводимости

Материал плоских штыревых наконечников в контактной зажимной части сложен в два раза и спаян

EASY-ENTRY, воронкообразное отверстие пластмассовой гильзы, позволяет быстро, легко и надежно заправить жилу

1 = плоская штыревая гильза, тип Н

2 = плоский штыревой распределитель, тип Т

3 = плоский штыревой наконечник, тип М

4 = плоская штыревая гильза, тип V

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000516

ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000516

Описание класса ETIM 6.0: Круглое/плоское штекерное соединение

Материал:

Латунь луженая

Last Update (21.03.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Плоские штыревые наконечники, изолированные

Температурный диапазон:

Изоляция: поликарбонат + см. сноску в таблице

-20°C до +105°C

Кратковременно: до +120°C

Note

1 = PVC-изоляция из ПВХ-пластиката; 2 = Polyamid- изоляция из полиамида; 3 = непаяные с дополнительной лутунной гильзой.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Плоские штыревые наконечники, изолированные

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	UL сертификация	Сноска	Цвет	Для плоского наконечника	d мм	L	W мм	Подходящая обжимная вставка	Штук/ед. упаковки
Плоские штыревые гильзы по DIN 46245 и подобные (тип H)											
63101020	L-RA 29 H	0.5 - 1.5	да	-	красный	2,8x0,5	3,3	18,5	3,5	PEW 12.060	100
63101010	L-RA 28 H	0.5 - 1.5	да	-	красный	2,8x0,8	3,3	18,5	3,5	PEW 12.060	100
63101030	L-RA 49 H	0.5 - 1.5	да	1,3	красный	4,8x0,5	3,7	19	5,7	PEW 12.060	100
63101040	L-RA 48 H	0.5 - 1.5	да	1,3	красный	4,8x0,8	3,7	19	5,7	PEW 12.060	100
63101050	L-RA 63 H	0.5 - 1.5	да	-	красный	6,3x0,8	4	20	7,6	PEW 12.060	100
63101060	L-RB 48 H	1.5 - 2.5	да	1,3	голубой	4,8x0,5	4,4	19	5,7	PEW 12.060	100
63101070	L-RB 49 H	1.5 - 2.5	да	1,3	голубой	4,8x0,8	4,4	19	5,7	PEW 12.060	100
63101080	L-RB 63 H	1.5 - 2.5	да	-	голубой	6,3x0,8	4,5	20	7,6	PEW 12.060	100
63101110	L-RC 63 H	4 - 6	да	-	желтый	6,3x0,8	6,4	24	7,6	PEW 12.060	100
63101120	L-RC 95 H	4 - 6	нет	-	желтый	9,5x1,2	6,2	31	11	PEW 12.060	100
Плоские штыревые наконечники (тип M)											
63103010	L-RA 63 M	0.5 - 1.5	да	-	красный	6,3x0,8	4	22	-	PEW 12.060	100
63103020	L-RB 63 M	1.5 - 2.5	да	-	голубой	6,3x0,8	4,5	22	-	PEW 12.060	100
63103040	L-RC 63 M	4 - 6	да	1,3	желтый	6,3x0,8	6,3	25	-	PEW 12.060	100
Плоские штыревые распределители (тип T)											
63102010	L-RA 63 T	0.5 - 1.5	нет	1,3	красный	6,3x0,8	3,7	22	7,4	PEW 12.060	100
63102020	L-RB 63 T	1.5 - 2.5	нет	1,3	голубой	6,3x0,8	4,3	22	7,5	PEW 12.060	50
Плоские штыревые гильзы, полностью изолированные (тип V)											
61794951	L-RA 29 V	0.5 - 1.5	да	2,3	красный	2,8x0,5	3,8	19,3	5	PEW 12.060	100
61794952	L-RA 28 V	0.5 - 1.5	да	2,3	красный	2,8x0,8	3,8	19,3	5	PEW 12.060	100
61794953	L-RA 49 V	0.5 - 1.5	да	2,3	красный	4,8x0,5	3,6	20,2	7,4	PEW 12.060	100
61794955	L-RA 48 V	0.5 - 1.5	да	2,3	красный	4,8x0,8	3,6	20,2	7,4	PEW 12.060	100
61794960	L-RA 63 V	0.5 - 1.5	да	-	красный	6,3x0,8	4,4	21	8,8	PEW 12.060	100
61794968	L-RB 49 V	1.5 - 2.5	да	2,3	голубой	4,8x0,5	3,9	19,5	7,1	PEW 12.060	100
61794969	L-RB 48 V	1.5 - 2.5	да	2,3	голубой	4,8x0,8	4,3	20	7,4	PEW 12.060	100
61794970	L-RB 63 V	1.5 - 2.5	да	-	голубой	6,3x0,8	4,5	21	8,8	PEW 12.060	100
61794971	L-RC 63 V	4 - 6	да	2,3	желтый	6,3x0,8	5,3	26	9	PEW 12.060	100

Last Update (21.03.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16