

PEW 8.185 Обжимные клещи

Обжимной инструмент / плоскогубцы PEW 8.185 для обжима изолированных наконечников для жил с квадратным профилем обжима, изготовлен в Германии, быстрота и надежность



Преимущества

Удобные рукоятки для минимальной затраты усилий
Специальные обжимные матрицы гарантируют точный профиль обжима
Высокое качество опрессовки согл. DIN благодаря интегральному блоку (самоосвобождающийся механизм)
Автоматическая настройка под размер проводника

Области применения

Для обжима изолированных и неизолированных наконечников
Может быть использован с соединительной муфтой до 20 мм (для муфт длинее 12 мм необходимо 2 и более обжима)

Характеристики

Из хромированной инструментальной стали

Примечание

Для муфт до 12 мм достаточно одного обжима

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

PEW 8.185 Обжимные клещи

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	Обжимной профиль	Вес, кг	Длина (мм)	Штук/ед. упаковки
61813736	PEW 8.185	0.08 - 16	Четырёхгранный	0,38	180	1

Last Update (26.07.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16