

UNITRONIC® VIDEO RL BK

Особо гибкий коаксиальный кабель для техники проведения массовых мероприятий

Информация

Для наружной прокладки и прокладки в грунт
Стойкие к УФ-лучам
Простое использование



Преимущества

Благодаря высокой гибкости идеальны для подвижной прокладки.

Области применения

Передача видеосигналов (RGB, RGBHV)

Для неподвижного монтажа на стадионах, в театрах, залах и т. д. или для подвижного применения (напр., в общественных кинотеатрах)

Конструкция

Медная жила, однопроволочная, диаметр 0,6 мм, изоляция из вспененного полиэтилена

Двусторонняя ламинированная фольга

Оплётка из медных луженых проволок

Оболочка: морозостойкий ПВХ-пластикат

Элементы коаксиального кабеля скручены с заполнением, наружная оболочка из пвх пластиката (SOFT-PVC), черный

Technical Data

Маркировка жил:

3-жильные: красный, зелёный, синий

5-жильные: красный, зеленый, синий, белый, черный

7-жильные: красный, зеленый, синий, белый, черный, серый, коричневый.

Информация:

Затухание: 100 м / +20 °C:

1 МГц = 1,2 дБ/100 м

10 МГц = 4,0 дБ/100 м

20 МГц = 5,2 дБ/100 м

40 МГц = 6,7 дБ/100 м

60 МГц = 8,0 дБ/100 м

80 МГц = 9,5 дБ/100 м

100 МГц = 11 дБ/100 м

UNITRONIC® VIDEO RL BK

Конструкция жилы:	Однопроволочная жила
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 15 x D
Волновое сопротивление:	75 Ом
Ёмкость:	3x0,6: 55 nF/km 5x0,6: 55 nF/km 7x0,6: 58 nF/km
Температурный диапазон:	Ограниченная подвижность от -25 до +70 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

UNITRONIC® VIDEO RL BK

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
UNITRONIC® VIDEO RL BK				
3034117	3x(COAX RGB 0,6 / 2,8 ST C)Y	11.2	36	121
3034118	5x(COAX RGB 0,6 / 2,8 ST C)Y	13.6	59	188

Last Update (01.07.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16